



1Linux.583.266



电机接线图



粗白线	粗蓝线	粗绿线	粗红线	粗黑线
A相绕组	B相绕组	C相绕组	电源 +	电源 -
细白线	细蓝线	细绿线	细黑线	细红线
霍尔信号 Sa	霍尔信号 Sb	霍尔信号 Sc	霍尔电源 H-	霍尔电源 H+

电机型号	工作电压	额定功率	额定转速	额定力矩	额定电流
45ZWN24-40	DC24V	40W	4000 ± 10% rpm	0.09N · m	≤ 2.4A

				联宜电机有限公司	
				45ZWN24-40	
				外形图	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		
			阶段标记	数量	比例
				1	1:1
			共 张 第 张		1Linux.583.266

借(通)用件登记

第 1 版
年 月 日启用